

In this table you will find the correct nose tip and jaw pusher for your ProSet tool to install Avdel breakstem rivets. For some Avdel rivets conversion kits or nose tips are needed and have to be ordered separately. Conversion kits to place Avdel fasteners using Avdel equipment components are also available, please contact your local representative.

Dans ce tableau, vous trouverez le nez de pose et le poussoir de mâchoires adaptés à vos outils ProSet pour installer Avdel rivets à rupture de tige. Pour certains rivets Avdel kits de conversion ou nez de pose sont nécessaires et doivent être commandés séparément. Des kits de conversion pour installer les rivets Avdel utilisant Avdel éléments d'équipement sont également disponibles, s'il vous plaît contacter votre représentant local.

In dieser Tabelle finden Sie die passenden Mundstücke und Klemmbackenschieber zur Verarbeitung von Avdel Dornbruch-Blindnieten mit Ihrem ProSet-Gerät. Für einige Avdel Niete werden Umbausätze oder Mundstücke benötigt, welche separat zu bestellen sind. Umbausätze zur Verarbeitung von Avdel Verbindern mit Avdel Nietausrüstungen sind ebenfalls erhältlich, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Repräsentanten.

In questa tabella si trova il naselli e la spinda ganasce per i vostri attrezzi ProSet per piazzare Avdel rivetti a strappo. Per alcuni rivetti Avdel kit di conversione o naselli sono necessari e devono essere ordinati separatamente. Kit di conversione per piazzare rivetti Avdel utilizzando componenti di testate Avdel sono inoltre disponibili, contattare il rappresentante locale.

En esta tabla se encuentra la sufridera y el percutor correcta para su herramienta ProSet para instalar remaches de rotura de vástago de Avdel. Para algunos remaches Avdel kits de conversión o sufrideras se necesitan y tienen que pedir por separado. Los kits de conversión para colocar remaches Avdel utilizando los componentes del equipo Avdel también están disponibles, por favor póngase en contacto con su representante local.

Fastener brand	Ø mm (inch)	Material Body / Corps / Hülse / Corpo / Cuerpo	ProSet® 1600 MCS 13492 incl.: nose tips ¹⁾ PRN314, PRN414, PRN514 jaw pusher ²⁾ DPN239-144, FAN239-176	ProSet® 2500 MCS 14063 incl.: nose tips ¹⁾ PRN414, PRN514, PRN614 jaw pusher ²⁾ DPN275-027, FAN275-028	ProSet® 3400 MCS 63408 incl.: nose tips ¹⁾ PRN414, PRN514, PRN614, PRN814 jaw pusher ²⁾ DPN276-006, FAN276-064
Avex®	3.0	Al. Alloy	PRN414 + DPN239-144	PRN414 + FAN275-028	
	3.2 (1/8")	Al. Alloy	PRN414 + DPN239-144	PRN414 + FAN275-028	
	4.0 (5/32")	Al. Alloy	PRN514 + DPN239-144	PRN514 + FAN275-028	PRN514 + FAN276-064
	4.8 (3/16")	Al. Alloy		07381-04701 + DPN275-027	07381-04701 + DPN276-006
	6.4 (1/4")	Al. Alloy			PRN811 + DPN276-006
Stavex®	3.2 (1/8")	any	PRN514 + DPN239-144	PRN514 + FAN275-028	
	4.0 (5/32")	any		07381-04701 + DPN275-027	07381-04701 + DPN276-006
	4.8 (3/16")	any		PRN614 + DPN275-027	PRN614 + DPN276-006
	6.4 (1/4")	any			conversion kit ³⁾ : 71220-40560 + nose tip: 07612-02001
Avibulb®	3.2 (1/8")	Steel	PRN514 + DPN239-144	PRN514 + FAN275-028	
	4.0 (5/32")	Steel		PRN514 + FAN275-028	PRN514 + FAN276-064
	4.8 (3/16")	Steel		PRN614 + DPN275-027	PRN614 + DPN276-006
	6.0	Steel			PRN811 + DPN276-006
Avibulb® XT	6.4 (1/4")	Steel			conversion kit ³⁾ : 71220-40570 + nose tip: 71233-15001

1) Nose tips / nez de pose / Mundstücke / naselli / sufridera

2) Jaw pusher / poussoir de mâchoires / Klemmbackenschieber / spinda ganasce / percutor

3) Conversion kit / kit de conversion / Umbausatz / kit di conversione / kit de conversión

ProSet® Nose Equipment for Avdel® Breakstem Rivets

Equipements ProSet® pour rivets à rupture de tige Avdel®

ProSet® Ausrüstungen für Avdel® Dornbruchniete

Testate ProSet® per rivetti a strappo Avdel®

Equipos de colocación ProSet® - remaches de rotura de vástago Avdel®

Fastener brand	Ø mm (inch)	Material Body / Corps / Hülse / Corpo / Cuerpo	ProSet® 1600 MCS 13492 incl.: nose tips ¹⁾ PRN314, PRN414, PRN514 jaw pusher ²⁾ DPN239-144, FAN239-176	ProSet® 2500 MCS 14063 incl.: nose tips ¹⁾ PRN414, PRN514, PRN614 jaw pusher ²⁾ DPN275-027, FAN275-028	ProSet® 3400 MCS 63408 incl.: nose tips ¹⁾ PRN414, PRN514, PRN614, PRN814 jaw pusher ²⁾ DPN276-006, FAN276-064
Avinox®	3.2 (1/8")	Stainless Steel	PRN514 + DPN239-144	PRN514 + FAN275-028	
	4.0 (5/32")	Stainless Steel		PRN514 + FAN275-028	PRN514 + FAN276-064
	4.8 (3/16")	Stainless Steel		PRN614 + DPN275-027	PRN614 + DPN276-006
Avinox® XT	6.4 (1/4")	Stainless Steel			conversion kit ³⁾ : 71220-40570 + nose tip: 71233-15002
Bulbex®	4.0 (5/32")	Al. Alloy			PRN514 + FAN276-064
	4.8 (3/16")	Al. Alloy			PRN614 + DPN276-006
Klamp-Tite® non structural BAPK series	4.8 (3/16")	Al. Alloy			07381-04701 + DPN276-006
	6.4 (1/4")	Al. Alloy			07612-02001 + DPN276-006
T-Lok®	4.3	Steel		PRN514 + FAN275-028	PRN514 + FAN276-064
	4.8 (3/16")	Steel		07381-04701 + DPN275-027	07381-04701 + DPN276-006
Avdelmate®	4.8 (3/16")	any	PRN414 + DPN239-144	PRN414 + FAN275-028	PRN414 + FAN276-064
	6.4 (1/4")	any		07381-04701 + DPN275-027	07381-04701 + DPN276-006
Monobolt®	4.8 (3/16")	any			71210-16020 + DPN276-006
	6.4 (1/4")	any			71220-16021 + DPN276-006
Interlock®	4.8 (3/16")	any		PRN614 + DPN275-027	PRN614 + DPN276-006
	6.4 (1/4")	any			PRN811 + DPN276-006
Hemlok®	6.4 (1/4")	any			conversion kit ³⁾ : 71220-40560 + nose tip: 07612-02001
Q Rivet	3.2 (1/8")	any	PRN414 + DPN239-144	PRN414 + FAN275-028	
	4.0 (5/32")	any	PRN514 + DPN239-144	PRN514 + FAN275-028	PRN514 + FAN276-064
	4.8 (3/16")	any		07381-04701 + DPN275-027	07381-04701 + DPN276-006
	6.4 (1/4")	any			PRN811 + DPN276-006
Klamp-Tite® structural BAPKTR series	4.8 (3/16")	Al. Alloy			71220-16060 + DPN276-006
	6.4 (1/4")	Al. Alloy			71220-16061 + DPN276-006

1) Nose tips / nez de pose / Mundstücke / naselli / sufridera

2) Jaw pusher / poussoir de mâchoires / Klemmbackenschieber / spinda ganasce / percutor

3) Conversion kit / kit de conversion / Umbausatz / kit di conversione / kit de conversión

ProSet® Nose Equipment for Avdel® Breakstem Rivets

Equipements ProSet® pour rivets à rupture de tige Avdel®

ProSet® Ausrüstungen für Avdel® Dornbruchniete

Testate ProSet® per rivetti a strappo Avdel®

Equipos de colocación ProSet® - remaches de rotura de vástago Avdel®

Fastener brand	Ø mm (inch)	Series or / ou / oder / o Material Body / Corps / Hülse / Corpo / Cuerpo	ProSet® 1600 MCS 13492 incl.: nose tips ¹⁾ PRN314, PRN414, PRN514 jaw pusher ²⁾ DPN239-144, FAN239-176	ProSet® 2500 MCS 14063 incl.: nose tips ¹⁾ PRN414, PRN514, PRN614 jaw pusher ²⁾ DPN275-027, FAN275-028	ProSet® 3400 MCS 63408 incl.: nose tips ¹⁾ PRN414, PRN514, PRN614, PRN814 jaw pusher ²⁾ DPN276-006, FAN276-064
Standard Breakstem BD series	2.4 (3/32")	BD01, BD03	PRN314 + FAN239-176		
	3.0	BD01	PRN314 + DPN239-144		
		BD03, BD05, BD21, BD31	PRN414 + DPN239-144		
		BD11, BD13, BD24	PRN414 + DPN239-144	PRN414 + FAN275-028	
	3.2 (1/8")	BD01, BD03, BD05, BD11, BD13, BD23, BD24, BD31, BD41	PRN414 + DPN239-144	PRN414 + FAN275-028	
		BD02	PRN314 + DPN239-144		
		BD21	PRN414 + DPN239-144		
	4.0 (5/32")	BD01, BD02, BD03, BD05, BD31	PRN414 + DPN239-144	PRN414 + FAN275-028	PRN414 + FAN276-064
		BD11, BD13, BD21, BD23, BD24, BD41	PRN514 + DPN239-144	PRN514 + DPN275-027	PRN514 + DPN276-006
	4.8 (3/16")	BD01, BD02, BD03, BD05, BD31		PRN514 + DPN275-027	PRN514 + DPN276-006
		BD11, BD13, BD21, BD22, BD23, BD24, BD41		07381-04701 + DPN275-027	07381-04701 + DPN276-006
Avdel® SR	5.0	BD01, BD02, BD03, BD05		PRN514 + DPN275-027	PRN514 + DPN276-006
		BD11, BD21		07381-04701 + DPN275-027	07381-04701 + DPN276-006
	6.0	BD01, BD11, BD21			71220-60001 + DPN276-006
	6.4 (1/4")	BD01, BD11, BD21			07612-02001 + DPN276-006
Avdel® SR	3.2 (1/8")	any	PRN414 + DPN239-144	PRN414 + FAN275-028	
	4.0 (5/32")	any	PRN514 + DPN239-144	PRN514 + FAN275-028	PRN514 + FAN276-064
	4.8 (3/16")	any		PRN514 + FAN275-028	PRN514 + FAN276-064
	6.4 (1/4")	any			PRN811 + DPN276-006

1) Nose tips / nez de pose / Mundstücke / naselli / sufridera

2) Jaw pusher / poussoir de mâchoires / Klemmbackenschieber / spinda ganasce / percutor

ProSet® Nose Equipment for Avdel® Breakstem Rivets

Equipements ProSet® pour rivets à rupture de tige Avdel®

ProSet® Ausrüstungen für Avdel® Dornbruchniete

Testate ProSet® per rivetti a strappo Avdel®

Equipos de colocación ProSet® - remaches de rotura de vástago Avdel®

Fastener brand	Ø mm (inch)	Series	ProSet® 1600 MCS 13492 incl.: nose tips ¹⁾ PRN314, PRN414, PRN514 jaw pusher ²⁾ DPN239-144, FAN239-176	ProSet® 2500 MCS 14063 incl.: nose tips ¹⁾ PRN414, PRN514, PRN614 jaw pusher ²⁾ DPN275-027, FAN275-028	ProSet® 3400 MCS 63408 incl.: nose tips ¹⁾ PRN414, PRN514, PRN614, PRN814 jaw pusher ²⁾ DPN276-006, FAN276-064
N Rivet	2.4 (3/32")	any	PRN314 + FAN239-176	PRN314 + FAN275-028	
	3.2 (1/8")	any	PRN414 + DPN239-144	PRN414 + FAN275-028	
	4.0 (5/32")	any	PRN514 + DPN239-144	PRN514 + DPN275-027	PRN514 + DPN276-006
	4.8 (3/16")	any		07381-04701 + DPN275-027	07381-04701 + DPN276-006
	6.4 (1/4")	any			07612-02001 + DPN276-006
T Rivet	4.8 (3/16")	BALTSS			703B-21 + DPN276-006
		BAPTSS			703A25-6TA + DPN276-006
		BSCTS, BSPTS			703A25-6T + DPN276-006
		BSLTS			703B-26 + DPN276-006
	6.4 (1/4")	BALTSS			743B-21 + DPN276-006
		BAPTSS			703A25-8TA + DPN276-006
		BSPTS			743A25-8T + DPN276-006
		BSLTS			743B-26 + DPN276-006

1) Nose tips / nez de pose / Mundstücke / naselli / sufridera

2) Jaw pusher / poussoir de mâchoires / Klemmbackenschieber / spinda ganasce / percutor