

# PINS

TYPE	DIAMETER SIZE	MATERIALS
<b>DOWEL SOFT PINS</b>	<b>1/32 TO 5/32</b>	<b>303 STAINLESS STEEL (NOT HARDENED)</b>

DIAMETER = d						B
(1/32") .0312 STOCK NO.	(1/16") .0625 STOCK NO.	(5/64") .0780 STOCK NO.	(3/32") .0937 STOCK NO.	(1/8") .1250 STOCK NO.	(5/32") .1561 STOCK NO.	
D11-1	D12-1	D18-1	D13-1	D14-1	-	3/32
D11-2	D12-2	D18-2	D13-2	D14-2	-	1/8
D11-3	D12-3	D18-3	D13-3	D14-3	-	5/32
D11-4	D12-4	D18-4	D13-4	D14-4	D15-4	3/16
D11-5	D12-5	-	D13-5	D14-5	-	7/32
D11-6	D12-6	D18-6	D13-6	D14-6	D15-6	1/4
D11-7	D12-7	D18-7	D13-7	D14-7	D15-7	5/16
D11-8	D12-8	D18-8	D13-8	D14-8	D15-8	3/8
D11-9	D12-9	-	D13-9	D14-9	D15-9	7/16
D11-10	D12-10	-	D13-10	D14-10	D15-10	1/2
D11-11	D12-11	-	D13-11	D14-11	D15-11	5/8
D11-12	D12-12	-	D13-12	D14-12	-	3/4
D11-13	D12-13	-	D13-13	D14-13	-	7/8
D11-14	D12-14	-	D13-14	D14-14	-	1

Sold in packages of 10.

TYPE	DIAMETER SIZE	MATERIALS
<b>DOWEL SOFT PINS</b>	<b>3/16 TO 1/2</b>	<b>303 STAINLESS STEEL (NOT HARDENED)</b>

DIAMETER = d						B
(3/16") .1874 STOCK NO.	(7/32") .2186 STOCK NO.	(1/4") .2499 STOCK NO.	(5/16") .3124 STOCK NO.	(3/8") .3749 STOCK NO.	(1/2") .4999 STOCK NO.	
D16-6	-	-	-	-	-	1/4
D16-7	D19-7	-	-	-	-	5/16
D16-8	D19-8	D17-8	-	-	-	3/8
D16-9	D19-9	D17-9	D20-9	-	-	7/16
D16-10	D19-10	D17-10	D20-10	-	-	1/2
-	-	D17-20	D20-20	D21-20	-	9/16
D16-11	D19-11	D17-11	D20-11	D21-11	-	5/8
D16-12	D19-12	D17-12	D20-12	D21-12	D22-12	3/4
D16-13	D19-13	D17-13	D20-13	D21-13	D22-13	7/8
D16-14	D19-14	D17-14	D20-14	D21-14	D22-14	1
-	-	-	D20-15	D21-15	D22-15	1-1/4
-	-	-	-	D21-16	D22-16	1-1/2
-	-	-	-	-	D22-17	1-3/4
-	-	-	-	-	D22-18	2

Sold in packages of 10.

## Also available

STOCK NO.	DESCRIPTION OF KIT
KIT-D11	DOWEL PIN KIT, ASSORTED SIZES 1/32" TO 1/4" DIA. (135 PIECES)

