


PINS

TYPE	DIAMETER SIZE	MATERIALS
DOWEL	1/16" TO 3/8"	416 STAINLESS STEEL ROCKWELL C36-42



Conforms to Mil. Standard MS16555.

DIAMETER = d								B
(1/16") .0627 STOCK NO.	(3/32") .0940 STOCK NO.	(1/8") .1252 STOCK NO.	(5/32") .1564 STOCK NO.	(3/16") .1877 STOCK NO.	(1/4") .2502 STOCK NO.	(5/16") .3127 STOCK NO.	(3/8") .3752 STOCK NO.	
D23-1	D24-1	-	-	-	-	-	-	3/16
D23-2	D24-2	D25-2	-	-	-	-	-	1/4
D23-15	D24-15	D25-15	-	-	-	-	-	5/16
D23-3	D24-3	D25-3	D26-3	D27-3	-	-	-	3/8
D23-17	D24-17	D25-17	D26-17	-	-	-	-	7/16
D23-4	D24-4	D25-4	D26-4	D27-4	D28-4	-	-	1/2
D23-5	D24-5	D25-5	D26-5	D27-5	D28-5	D29-5	-	5/8
D23-6	D24-6	D25-6	D26-6	D27-6	D28-6	D29-6	D30-6	3/4
D23-7	D24-7	D25-7	D26-7	-	-	-	-	7/8
D23-8	D24-8	D25-8	D26-8	D27-8	D28-8	D29-8	D30-8	1"
-	-	-	-	D27-9	D28-9	D29-9	D30-9	1-1/4
-	-	-	-	-	D28-10	D29-10	D30-10	1-1/2




Sold in packages of 10.

Also available

STOCK NO.	DESCRIPTION OF KIT
KIT-D23	DOWEL PIN KIT, ASSORTED SIZES 1/16" TO 3/8" DIA. (135 PIECES)

TYPE	DIAMETER SIZE	MATERIALS
DOWEL	1/16" TO 3/8"	CARBON STEEL CARBONIZED ROCKWELL C58-62 CASE DEPTH .010 TO .020



D=.0627 STOCK NO.	D=.0940 STOCK NO.	D=.1252 STOCK NO.	D=.1877 STOCK NO.	D=.2502 STOCK NO.	D=.3127 STOCK NO.	D=.3752 STOCK NO.	B (Inch)
D1-1	-	-	-	-	-	-	3/16
D1-2	D2-2	-	-	-	-	-	1/4
D1-3	D2-3	D3-3	-	-	-	-	3/8
D1-4	D2-4	D3-4	D4-4	D5-4	D6-4	D7-4	1/2
D1-5	D2-5	D3-5	D4-5	D5-5	D6-5	D7-5	5/8
D1-6	D2-6	D3-6	D4-6	D5-6	D6-6	D7-6	3/4
D1-7	D2-7	D3-7	D4-7	D5-7	D6-7	D7-7	7/8
D1-8	D2-8	D3-8	D4-8	D5-8	D6-8	D7-8	1
-	-	D3-9	D4-9	D5-9	D6-9	D7-9	1-1/4
-	D2-10	D3-10	D4-10	D5-10	D6-10	D7-10	1-1/2



Sold in packages of 10.